

**Trapano a massa battente a batteria, Modello: 71151261****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	074000 71151261
GTIN	4014586898902
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:**

Potente avvitatore a percussione a batteria con **motore senza spazzole e regolazione della coppia su 6 livelli**. Robusto meccanismo interamente in metallo e praticità ergonomica grazie al supporto morbido.

- **Motore FEIN PowerDrive senza spazzole con rendimento maggiore del 30% e lunga durata.**
- **Collegamento sicuro della bussola a percussione al quadro di manovra mediante accoppiamento di forza e accoppiamento geometrico.**

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie, inclusa L-BOXX. 1× clip da cintura, 1× portabit.

Nota:

Per batterie, caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	12,9 m/s ²
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)

Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tensione batteria	18 V
Peso	3,1 kg
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M27
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto	ASCD 18-1000 W34 AS
Dimensione portautensile	3/4 pollici
Numero di colpi	0 - 2200 min ⁻¹
Coppia massima	1050 Nm
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente

Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073851 B18
Caricabatterie Modello 1880CV	073866 1880CV
Caricabatterie Modello GAL18160C	073866 GAL18160C
Caricabatterie Modello GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80