



Trapano avvitatori a batteria, Modello: M18BLDDRC2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070210 M18BLDDRC2
GTIN	4058546477035
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE – Trapani avvitatori a batteria Potenti trapani avvitatori a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con **controllo monocella** e **indicazione dello stato di carica**. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** per garantire una lunga durata. **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC** con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio M18 Red, caricabatterie M12-18 FC, clip da cintura e custodia HD (valigetta).

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073816, n. art. 073827 e n. art. 073840.

Descrizione tecnica

Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 550 min ⁻¹

Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	18 V
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 15 mm
Coppia massima duro	60 Nm
Denominazione originale prodotto	M18 BLDDRC-202C
Peso	1,5 kg
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Numero di batterie contenute	2
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Ø Massimo punta elicoidale per legno	52 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Capacità batteria	2 Ah
Utilizzo tipico	Strong
Numero massimo giri 2 velocità	1700 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore

Accessori

Sistema agli ioni di litio M18B2 Tipo batteria MB18	073827 MB18
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC