

**Mitutoyo**
**Set con calibro a corsoio digitale IP67, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 3**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412629 3
GTIN	4067263132837
Classe articolo	44A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale con tecnologia ABSolute e display ampliato per facilitare la lettura. Insensibile ad acqua, olio e polvere. Grazie al ridotto consumo energetico, 18000 h di impiego continuo con una batteria (Dim. 300: 5000 h). Lo strumento si accende automaticamente e si spegne dopo circa 20 minuti dall'ultimo utilizzo.

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

**3x calibri a corsoio** n. art. 412623 Dim 150

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357. Set composto da 3x n. art. 412623, Dim. 150.

**Descrizione tecnica**

Norma	ISO 13385
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Taratura	A1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Asta di profondità	angolare, 3,7x1,4

Numero di batterie contenute	1
Scostamento di misura E MPE	±0,02 mm
Asta di profondità	sì
Lettura	0,01 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Spegnimento automatico	sì
Lunghezza dei becchi	40 mm
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Durata batterie	15000 h
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 3X200 mm	021000 3X200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 3X200 mm	021010 3X200

## Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Base per asta di profondità, in metallo con 2 viti	412120