

Mahr**Set con calibro a corsoio digitale con ampio display e asta di profondità tonda, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412718 3
GTIN	4067263132882
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre grandi da 11 mm. Sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici; durata di esercizio di circa 3 anni. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando. Guide di scorrimento lappate, superfici di contatto finemente lappate. Con asta di profondità tonda.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. Set composto da 3x n. art. 412716, Dim. 150.

Descrizione tecnica

Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,03$ mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Asta di profondità	$\varnothing 1,6$
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Lunghezza dei becchi	40 mm
Letture	0,0005 pollici

Risoluzione	mm/pollici
Norma	ISO 13385
Numero di batterie contenute	1
Asta di profondità	sì
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Lettura	0,01 mm
Altezza cifre display LCD	11 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Durata batterie	ca. 3 anni
Taratura	A1
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 3X200 mm	021010 3X200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 3X200 mm	021000 3X200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
-----------------------------------------------------	---------------