

Mahr**Set con calibro a corsoio digitale IP67 con asta di profondità tonda, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412735 3
GTIN	4067263132912
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido. Sistema di misura induttivo impermeabile con funzione Reference Lock. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

3x calibri a corsoio n. art. 412731 Dim. 150.

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. Set composto da 3x n. art. 412731, Dim. 150.

Descrizione tecnica

Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Taratura	A1
Lettura	0,0005 pollici
Grado di protezione IP	IP 67

Lettura	0,01 mm
Asta di profondità	sì
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Risoluzione	mm/pollici
Lunghezza dei becchi	40 mm
Asta di profondità	Ø 1,6
Numero di batterie contenute	1
Norma	ISO 13385
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 3X200 mm	021000 3X200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 3X200 mm	021010 3X200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
--	---------------