

**Mahr****Set con calibro a corsoio digitale IP67 con asta di profondità tonda, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412735 10
GTIN	4067263132899
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido. Sistema di misura induttivo impermeabile con funzione Reference Lock. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

**3x calibri a corsoio** n. art. 412731 Dim. 150.

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. Set composto da 10x n. art. 412731, Dim. 150.

**Descrizione tecnica**

Norma	ISO 13385
Lunghezza dei becchi	40 mm
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,03$ mm
Risoluzione	mm/pollici
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032

Lettura	0,0005 pollici
Taratura	A1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Numero di batterie contenute	1
Asta di profondità	Ø 1,6
Asta di profondità	sì
Grado di protezione IP	IP 67
Lettura	0,01 mm
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 10X200 mm	021000 10X200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 10X200 mm	021010 10X200

## Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
--	---------------