

Mahr**Set con calibro a corsoio digitale con ampio display e asta di profondità tonda, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412718 10
GTIN	4067263132875
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre grandi da 11 mm. Sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici; durata di esercizio di circa 3 anni. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando. Guide di scorrimento lappate, superfici di contatto finemente lappate. Con asta di profondità tonda.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. Set composto da 10x n. art. 412716, Dim. 150.

Descrizione tecnica

Taratura	A1
Lettura	0,0005 pollici
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,03$ mm
Lettura	0,01 mm
Altezza cifre display LCD	11 mm

Lunghezza dei becchi	40 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Risoluzione	mm/pollici
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Durata batterie	ca. 3 anni
Asta di profondità	sì
Numero di batterie contenute	1
Asta di profondità	Ø 1,6
Norma	ISO 13385
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 10X200 mm	021000 10X200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 10X200 mm	021010 10X200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
---	---------------