



**Set con calibro a corsoio digitale TWIN-CAL IP67 con asta di profondità tonda, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 3**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	405521 3
GTIN	4067263132745
Classe articolo	45A

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Scorrimento facile e uniforme del corsoio sulla guida.**
- **Struttura robusta per una durata elevata e risultati stabili nel lungo periodo.**
- **Grado di protezione elevato contro polvere e liquidi.**
- **Di facile lettura, con ampia scala circolare ad alto contrasto.**
- **La lunga durata della batteria ne impedisce la frequente sostituzione.**

### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

### Uso:

Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.

### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. Set composto da 3x n. art. 412785, Dim. 150.

### Accessori speciali:

Cavo per trasmissione dati n. art. 498918, radio n. art. 498921 Dim. BT.

## Descrizione tecnica

Norma	ISO 13385
Dimensioni internazionali	CR2032

Asta di profondità	Ø 1,6
Commutazione in stand-by	sì
Numero di batterie contenute	1
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Spegnimento automatico	sì
Grado di protezione IP	IP 67
Taratura	A1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Risoluzione	mm/pollici
Durata batterie	12000 h
Lunghezza dei becchi	40 mm
Asta di profondità	sì
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Lettura	0,0005 pollici
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Altezza cifre display LCD	11 mm
Lettura	0,01 mm
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia USB
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 3X200 mm	021000 3X200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 3X200 mm	021010 3X200

## Accessori

Cavo trasmissione dati TLC, 2 m Modello USB	498918 USB
Cavo trasmissione dati TLC, 2 m Modello D	498918 D
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032