

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260607 16/10
GTIN	4045197655387
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	15,5 mm
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Misura inserto	10 mm
Dimensione codolo	16 mm
Codice ISO portautensile	SRGCR/L 1616H10
Inserto adatto	RC.X 1003
Sottoplacchetta	269005 11
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Set di viti per inserti	269028 2
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Vite per sottoplacchetta Modello 2

269013 2

Sottoplacchetta Modello 11

269005 11

Set di viti per inserti Modello 2

269028 2

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500