

Garant
Testina a due taglienti HW, Attacco: HW80

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	237610 HW80
GTIN	4045197676764
Classe articolo	20N

Descrizione
Esecuzione:

La testa a due taglienti è composta da un corpo base e da due portainseriti.

Attacco con interfaccia HW.

Possibilità di regolazione dei singoli taglienti.

Mandrino su richiesta.

Uso:

Per l'allargatura dei fori esistenti.

Passaggio interno per LR: sì

Inserto adatto: CC..1204..

Lunghezza utile L₁: 140 mm

Ø campo mandrino: 114,5 - 153 mm

Vite inserto: 219864

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L ₁	140 mm
Vite inserto	219864
Inserto adatto	CC..1204..
Ø Campo mandrino	114,5 - 153 mm
Attacco	HW80
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Testina a due taglienti