

HOLEX**Disco per troncatura "2 in 1", Ø Disco: 115mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563505 115
GTIN	4067263118589
Classe articolo	52M

Descrizione**Esecuzione:****Disco per troncatura universale per acciaio e INOX.****Uso:**

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima v_c di 80 m/s.

Specifica:**A60R-BF.****Nota:**

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura.

Descrizione tecnica

Specifica	A60R-BF
Descrizione della forma	diritta
Ø Foro	22,23 mm
Larghezza disco	1 mm

Numero massimo giri	13300 min ⁻¹
Ø Disco	115 mm
Materiale abrasivo	Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatta		
INOX	limitatamente adatta		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	limitatamente adatta		
a secco	idonea		