



Avvitatore ad impulsi a batteria, Modello: M18FID3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074010 M18FID3
GTIN	4058546376598
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Robusti e **potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria** con **motore EC POWERSTATE™ senza spazzole**, per una lunga durata ed elevata efficienza. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** e **impugnatura centrale ergonomica con supporto morbido**. Indicazione dello stato di carica della batteria, illuminazione a LED del campo di lavoro. Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri. **Elettronica REDLINK PLUS™** – gestione straordinaria della potenza:

- **Con comunicazione integrata macchina di propulsione – batteria.**
- **Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.**

DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri. **Avvitatore a impulsi a batteria M18 FUEL™, 1/4 pollice, Hex.**

- **Estremamente compatto con una lunghezza di soli 113 mm.**
- **DRIVE CONTROL consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.**
- **Illuminazione ottimale dell'area di lavoro grazie ai 3 LED integrati.**

Esecuzione Testo pubblicitario:

Robusti e **potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria** con **motore EC POWERSTATE™** **senza spazzole**, per una lunga durata ed elevata efficienza.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073808.

Descrizione tecnica

Numero di colpi 3 ^a velocità	0 - 4400 min ⁻¹
Numero di colpi 1 ^a velocità	0 - 1750 min ⁻¹
Peso	1,7 kg
Tensione batteria	18 V
Denominazione originale prodotto	M18 FID3
Capacità batteria	5 Ah
Utilizzo tipico	Strong
Portautensile con profilo di azionamento	HEX (E 6,3)
Coppia massima 1 ^a velocità	40 Nm
Numero di colpi 4 ^a velocità	0 - 4400 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	2
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M16
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di colpi 2 ^a velocità	0 - 3000 min ⁻¹
Coppia massima 3 ^a velocità	226 Nm
Dimensione portautensile	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente