

Garant**Punta a gradino in HSS, TiAlN, Ø Tagliente: PGmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	118324 PG
GTIN	4067263124672
Classe articolo	11C

Descrizione**Esecuzione:**

Con punta da centro cilindrica, valori di Ø indicati nella scanalatura. Codolo con 3 superfici. Punta a gradino a spirale per un'evacuazione dei trucioli ottimale e rivestimento ad alte prestazioni per un'elevata resistenza all'usura. Punta a gradino combinata (preforo e foro passante) **per filettatura (PG)** (a norma DIN40430) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

Uso:

Foratura e sbavatura, spessore massimo del materiale = altezza gradino (vedere tabella).

Descrizione tecnica

Ø Gambo	12 mm
Altezza gradino	4 mm
Lunghezza complessiva	93 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo a tre superfici di serraggio
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punte a gradino

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		