

Garant**Set di punte a gradino HSS, TiAlN, Ø tagliente DC: 4-30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	118332 4-30
GTIN	4067263124696
Classe articolo	11C

Descrizione**Esecuzione:**

Set di 3 punte a gradino e 1 pasta aggrappante n. art. 118160 in cassetta.

Uso:

Per praticare fori cilindrici ed eseguire sbavature in materiali fino a 4 - 6 mm di spessore.

Contenuto:

Pasta aggrappante: n. art. 118160

cad. 1 punta a gradino: N. art. 118324 Dim. 4 – 12; 12 – 20; 20 – 30

Descrizione tecnica

Gradini di foratura con incrementi di	1 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo con 3 superfici di serraggio
Colore collarino	senza

Tipo di prodotto

Punte a gradino

Accessori

Punta a gradino in HSS Ø Tagliente 12-20 mm

118324 12-20

Punta a gradino in HSS Ø Tagliente 20-30 mm

118324 20-30

Punta a gradino in HSS Ø Tagliente 4-12 mm

118324 4-12