

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260607 25/10
GTIN	4045197655400
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	21 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Codice ISO portautensile	SRGCR/L 2525M10
Dimensione codolo	25 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Sottoplacchetta	269005 11
Inserto adatto	RC.X 1003
Misura inserto	10 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Sottoplacchetta Modello 11	269005 11
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500