


TNGA 160404, KBN35M, Modello: MET

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255659 MET
GTIN	4960664544516
Classe articolo	25H

Descrizione
Esecuzione:

Inserti al CBN con rivestimento **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2 o 3 taglienti per inserto con speciale smussatura per ottime prestazioni nel taglio interrotto.

Tipo: KBN35M

Esecuzione del tagliente: MET

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 0,3 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 180 m/min
Profondità di taglio a_p	0,1 - 0,3 mm

Raggio di curvatura	0,4 mm
Esecuzione del tagliente	MET
Tipo	KBN35M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	CBN
Codice ISO Inserto	TNGA 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	KBN35M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
irregolare	limitatamente adatto		
interrotto	idoneo		
a secco	idoneo		