



### Micrometro digitale rapido per interni XTL con Bluetooth®, Campo di misura: 10-12,5mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428761 10-12,5
GTIN	2050002078147
Classe articolo	46B

#### Descrizione

##### Esecuzione:

**Micrometri rapidi per interni a 3 punti** per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5 – 16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Perfetti per la misura verticale di fori.

##### Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 2 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

##### Fornitura:

Leva di misura, testina di misura con certificato di collaudo UKAS, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

##### Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498950 (da Dim. 20), n. art. 498951 (fino a Dim. 20), anelli di riscontro n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

#### Descrizione tecnica

Campo di misura	10 - 12,5 mm
-----------------	--------------

## Scheda tecnica

Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Profondità di misura con prolunga	134 mm
Profondità di misura standard	58 mm
Lettura	0,001 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Limite di errore	0,004 mm
Dimensione a	1,9 mm
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth®
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/428761-10-12,5>