



Micrometro digitale rapido per interni XTL con Bluetooth, Campo di misura: 50-65mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428761 50-65
GTIN	2050002078055
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri rapidi per interni a 3 punti per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5 – 16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Perfetti per la misura verticale di fori.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 2 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

Fornitura:

Leva di misura, testina di misura con certificato di collaudo UKAS, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498950 (da Dim. 20), n. art. 498951 (fino a Dim. 20), anelli di riscontro n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

Descrizione tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
--	---------------

Scheda tecnica

Limite di errore	0,005 mm
Profondità di misura standard	80 mm
Dimensione a	0,5 mm
Profondità di misura con prolunga	230 mm
Lettura	0,001 mm
Numero di batterie contenute	1
Intervallo di misurazione	50 - 65 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Servizi

Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 100 mm	022500 100
Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Prolunga per micrometri per interni Modello 5/150	428510 5/150
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 60 mm	484030 60

Scheda tecnica

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 55 mm	484030 55
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 65 mm	484030 65
Cavo di collegamento Duplex Modello 2	498950 2
Cavo di collegamento Duplex Modello USB2	498950 USB2
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 50 mm	484030 50
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 61 mm	484030 61
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 63 mm	484030 63
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 52 mm	484030 52
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 62 mm	484030 62
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 56 mm	484030 56
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 54 mm	484030 54
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 53 mm	484030 53
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 64 mm	484030 64
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 51 mm	484030 51
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 57 mm	484030 57
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 59 mm	484030 59
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 58 mm	484030 58