



Micrometro digitale rapido per interni XTL con Bluetooth, Campo di misura: 16-20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428761 16-20
GTIN	2050002078024
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri rapidi per interni a 3 punti per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5 – 16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Perfetti per la misura verticale di fori.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 2 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

Fornitura:

Leva di misura, testina di misura con certificato di collaudo UKAS, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498950 (da Dim. 20), n. art. 498951 (fino a Dim. 20), anelli di riscontro n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
------------------------------	---

Scheda tecnica

Profondità di misura standard	62 mm
Lettura	0,001 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Intervallo di misurazione	16 - 20 mm
Dimensione a	0,5 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Limite di errore	0,004 mm
Profondità di misura con prolunga	166 mm
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Servizi

Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 20 mm	022500 20
Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 17 mm	484030 17
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 16 mm	484030 16

Scheda tecnica

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 18 mm	484030 18
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 19 mm	484030 19
Cavo di collegamento Duplex Modello USB2	498951 USB2
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/100	428510 3/100
Cavo di collegamento Duplex Modello R2	498951 R2
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 20 mm	484030 20
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032