



Set di micrometri digitali rapidi per interni XTL con Bluetooth®, Campo di misura: 10-20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428771 10-20
GTIN	5051102251512
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri rapidi per interni a 3 punti per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5 – 16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Perfetti per la misura verticale di fori.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 2 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

Fornitura:

Micrometri digitali rapidi per interni n. art. 428760 e anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.

Descrizione tecnica

Lettura	0,001 mm
Limite di errore	0,004 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032

Scheda tecnica

Numero di testine di misure	3
Ø Anello di riscontro	12,5 / 20 mm
Campo di misura	10 - 20 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute	1
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth®
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/428771-10-20>