



Micrometro digitale rapido per interni XTL con Bluetooth®, Campo di misura: 80-100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428761 80-100
GTIN	2050002078086
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri rapidi per interni a 3 punti per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5 – 16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Perfetti per la misura verticale di fori.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 2 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

Fornitura:

Leva di misura, testina di misura con certificato di collaudo UKAS, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498950 (da Dim. 20), n. art. 498951 (fino a Dim. 20), anelli di riscontro n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
------------------------------	---

Scheda tecnica

Profondità di misura standard	85 mm
Limite di errore	0,005 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Lettura	0,001 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Campo di misura	80 - 100 mm
Dimensione a	0,5 mm
Profondità di misura con prolunga	235 mm
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth®
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/428761-80-100>