



Micrometro digitale rapido per interni XTL con Bluetooth, Campo di misura: 65-80mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428761 65-80
GTIN	2050002078062
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri rapidi per interni a 3 punti per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5 – 16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Perfetti per la misura verticale di fori.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 2 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

Fornitura:

Leva di misura, testina di misura con certificato di collaudo UKAS, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498950 (da Dim. 20), n. art. 498951 (fino a Dim. 20), anelli di riscontro n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
------------------------------	---

Scheda tecnica

Intervallo di misurazione	65 - 80 mm
Limite di errore	0,005 mm
Dimensione a	0,5 mm
Profondità di misura con prolunga	230 mm
Lettura	0,001 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Profondità di misura standard	80 mm
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Servizi

Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 100 mm	022500 100
Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 80 mm	484030 80
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975

Scheda tecnica

Cavo di collegamento Duplex Modello 2	498950 2
Prolunga per micrometri per interni Modello 5/150	428510 5/150
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 75 mm	484030 75
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 65 mm	484030 65
Cavo di collegamento Duplex Modello USB2	498950 USB2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 70 mm	484030 70
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 72 mm	484030 72
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 71 mm	484030 71
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 68 mm	484030 68
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 79 mm	484030 79
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 73 mm	484030 73
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 69 mm	484030 69
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 66 mm	484030 66
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 78 mm	484030 78
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 67 mm	484030 67
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 76 mm	484030 76
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 77 mm	484030 77
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 74 mm	484030 74