

Garant
Assortimento per filettare con assortimenti di 3 maschi a filettare, Per filettatura metrica: M3-12

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	145114 M3-12
GTIN	4067263125006
Classe articolo	11K

Descrizione
Esecuzione:

Robusta cassetta di lamiera con maniglia e 2 chiusure a eccentrico. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in un supporto in espanso. All'apertura la cassetta si trasforma in un comodo espositore, cosicché le punte si possono estrarre con facilità. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi elenco.

Contenuto:

cad. 1 set di 3 maschi a filettare n. art. 130150: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

cad. 1 filiera n. art. 140300: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

cad. 1 punta elicoidale n. art. 114150: Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 1; 2

1 portautensili con cricchetto n. art. 148701: Dim. 85

cad. 1 girafiliera n. art. 149310: Dim. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 contafiletti n. art. 477000: Dim. M/W

1 giravite n. art. 664300: Dim. 3×60

Descrizione tecnica

Lunghezza	418 mm
Per filettatura metrica	M3 – M12

Altezza	58 mm
Larghezza	229 mm
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Tipo di prodotto	Filiere

Accessori

Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,2	114150 10,2
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5	114150 2,5
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,3	114150 3,3
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,2	114150 4,2
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5	114150 5
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,8	114150 6,8
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5	114150 8,5
Set di maschi a mano M M10	130150 M10
Set di maschi a mano M M12	130150 M12
Set di maschi a mano M M3	130150 M3
Set di maschi a mano M M4	130150 M4
Set di maschi a mano M M5	130150 M5
Set di maschi a mano M M6	130150 M6
Set di maschi a mano M M8	130150 M8
Filiere6g M M10	140300 M10
Filiere6g M M12	140300 M12
Filiere6g M M3	140300 M3
Filiere6g M M4	140300 M4
Filiere6g M M5	140300 M5
Filiere6g M M6	140300 M6
Filiere6g M M8	140300 M8

Cassetta in lamiera vuota per set per filettatura Per filettatura metrica M3-12	145605 M3-12
Giramaschi, regolabile Modello 1	148410 1
Giramaschi, regolabile Modello 2	148410 2
Giramaschi con mandrino a cricchetto Lunghezza complessiva 85 mm	148700 85
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 20X5 mm	149310 20X5
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 20X7 mm	149310 20X7
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 25X9 mm	149310 25X9
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 30X11 mm	149310 30X11
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 38X14 mm	149310 38X14
Contafiletti Per filettatura M/W	477000 M/W