



Set di micrometri digitali rapidi per interni XTL con Bluetooth, Campo di misura: 50-100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428771 50-100
GTIN	2050002078123
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri rapidi per interni a 3 punti per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5 – 16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Perfetti per la misura verticale di fori.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 2 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

Fornitura:

Micrometri digitali rapidi per interni n. art. 428760 e anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.

Descrizione tecnica

Ø Anello di riscontro	65 / 80 mm
Numero di testine di misure	3
Intervallo di misurazione	50 - 100 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Limite di errore	0,005 mm
Numero di batterie contenute	1
Lettura	0,001 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Accessori

Cavo di collegamento Duplex Modello USB2	498950 USB2
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 60 mm	484030 60
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 75 mm	484030 75
Prolunga per micrometri per interni Modello 5/150	428510 5/150
Cavo di collegamento Duplex Modello 2	498950 2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032

Scheda tecnica

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello

498965

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 90 mm

484030 90