

Garant**Assortimento per filettare con assortimenti di 3 maschi a filettare, Per filettatura metrica: M3-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	145114 M3-20
GTIN	4067263125013
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta cassetta di lamiera con maniglia e 2 chiusure a eccentrico. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in un supporto in espanso. All'apertura la cassetta si trasforma in un comodo espositore, cosicché le punte si possono estrarre con facilità. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi elenco.

Contenuto:

cad. 1 set di 3 maschi a filettare n. art. 130150: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

cad. 1 filiera n. art. 140300: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 1.1/2; 3

cad. 1 girafiliera n. art. 149310: Dim. 20x5; 20x7; 25x9; 30x11; 38x14; 45x18

1 contafiletti n. art. 477000: Dim. M/W

1 giravite n. art. 664300: Dim. 3x60

1 portautensili con cricchetto n. art. 148701: Dim. 85; 110

1 giravite n. art. 664300: Dim. 3x60

Descrizione tecnica

Lunghezza	602 mm
-----------	--------

Larghezza	480 mm
Altezza	63 mm
Per filettatura metrica	M3 - M20
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Tipo di prodotto	Filiere

Accessori

Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,2	114150 10,2
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5	114150 2,5
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,3	114150 3,3
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,2	114150 4,2
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5	114150 5
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,8	114150 6,8
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5	114150 8,5
Set di maschi a mano M M10	130150 M10
Set di maschi a mano M M12	130150 M12
Set di maschi a mano M M14	130150 M14
Set di maschi a mano M M16	130150 M16
Set di maschi a mano M M18	130150 M18
Set di maschi a mano M M20	130150 M20
Set di maschi a mano M M3	130150 M3
Set di maschi a mano M M4	130150 M4
Set di maschi a mano M M5	130150 M5
Set di maschi a mano M M6	130150 M6
Set di maschi a mano M M8	130150 M8
Filiere6g M M10	140300 M10
Filiere6g M M12	140300 M12

Filiere6g M M14	140300 M14
Filiere6g M M16	140300 M16
Filiere6g M M18	140300 M18
Filiere6g M M20	140300 M20
Filiere6g M M3	140300 M3
Filiere6g M M4	140300 M4
Filiere6g M M5	140300 M5
Filiere6g M M6	140300 M6
Filiere6g M M8	140300 M8
Cassetta in lamiera vuota per set per filettatura Per filettatura metrica M3-12	145605 M3-12
Cassetta in lamiera vuota per set per filettatura Per filettatura metrica M3-20	145605 M3-20
Giramaschi, regolabile Modello 1	148410 1
Giramaschi, regolabile Modello 1.1/2	148410 1.1/2
Giramaschi, regolabile Modello 2	148410 2
Giramaschi, regolabile Modello 3	148410 3
Giramaschi con mandrino a cricchetto Lunghezza complessiva 110 mm	148700 110
Giramaschi con mandrino a cricchetto Lunghezza complessiva 85 mm	148700 85
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 20X5 mm	149310 20X5
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 20X7 mm	149310 20X7
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 25X9 mm	149310 25X9
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 30X11 mm	149310 30X11
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 38X14 mm	149310 38X14
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 45X18 mm	149310 45X18
Contafiletti Per filettatura M/W	477000 M/W