

**Paio di guanti 6345 // SKIN FLEX 3D, Misure guanti da lavoro: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094532 11
GTIN	4059904207066
Classe articolo	09H

Descrizione**Esecuzione:**

SKIN FLEX 3D 6345. Le tecnologie di lavorazione a 18 maglie e 3D Fit garantiscono la massima destrezza e una perfetta indossabilità. Con piega del pollice rinforzata. Utilizzabile su touchscreen. Adatti alle postazioni di lavoro ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.

Descrizione tecnica

Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Contenuto	1

Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
EN 388	4X31C
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	Nitrile
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero / grigio
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio