

**ELTEN****Calzatura alta modello saldatore nera CARL II HI, S3, Numero di scarpa UE: 44**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092254 44
GTIN	4030839365113
Classe articolo	09P

## Descrizione

### Esecuzione:

Calzatura alta, modello per saldatore. Resistente al calore fino a ca. 200 °C, per breve tempo anche fino a 300 °C.

- **Tomaia in robusto cuoio.**
- **Fodera in pelle.**
- **Linguetta chiusa.**
- **Soletta plantare Basic grey.**
- **Sottopiede antistatico in tessuto non tessuto.**
- **Suola esterna SAFETY-GRIP in gomma antiscivolo / PU.**
- **Puntale in PU.**
- **Cuciture resistenti al calore.**
- **Allacciatura rapida per indossarle comodamente.**
- **Polsini imbottiti con protezione dalle scintille.**

### Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

### Nota:

Bilance nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 39 – 48.

## Descrizione tecnica

Materiale puntale protettivo	Acciaio
Genere	da uomo
Resistenza antiperforazione	Acciaio
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C
Grado di protezione	S3
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Caratteristica	resistente ai combustibili
Caratteristica	presa della scala
Tipo di prodotto	Calzature alta di sicurezza

---

## Accessori

SoletteSensiCare Low Numero di scarpa UE 44	092835 44
SoletteSensiCare Medium Numero di scarpa UE 44	092836 44
SoletteSensiCare High Numero di scarpa UE 44	092837 44