



Assortimento per filettare con assortimenti di 3 maschi a filettare, Per filettatura metrica: M3-12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	145119 M3-12
GTIN	4067263118343
Classe articolo	12K

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassetta di lamiera con maniglia e 2 chiusure a eccentrico. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in un supporto in espanso. All'apertura la cassetta si trasforma in un comodo espositore, cosicché le punte si possono estrarre con facilità. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi elenco.

Contenuto:

cad. 1 set di 3 maschi a filettare n. art. 130250: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

cad. 1 filiera n. art. 140330: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

cad. 1 punta elicoidale n. art. 114031: Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 1; 2

1 portautensili con cricchetto n. art. 148701: Dim. 85

cad. 1 girafiliera n. art. 149310: Dim. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 contafiletti n. art. 477000: Dim. M/W

1 giravite n. art. 664300: Dim. 3×60

Descrizione tecnica

Larghezza	221 mm
Altezza	55 mm

Per filettatura metrica	M3 – M12
Lunghezza	416 mm
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Tipo di prodotto	Filiere

Accessori

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,2	114030 10,2
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5	114030 2,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,3	114030 3,3
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,2	114030 4,2
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5	114030 5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6	114030 6
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,8	114030 6,8
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5	114030 8,5
Set di maschi a mano M M12	130150 M12
Set di maschi a mano M M10	130200 M10
Set di maschi a mano M M12	130200 M12
Set di maschi a mano M M3	130200 M3
Set di maschi a mano M M5	130200 M5
Set di maschi a mano M M6	130200 M6
Set di maschi a mano M M8	130200 M8

Filiere6g M M10	140330 M10
Filiere6g M M12	140330 M12
Filiere6g M M3	140330 M3
Filiere6g M M4	140330 M4
Filiere6g M M5	140330 M5
Filiere6g M M6	140330 M6
Filiere6g M M8	140330 M8
Cassetta in lamiera vuota per set per filettatura Per filettatura metrica M3-12	145610 M3-12
Giramaschi, regolabile Modello 1	148410 1
Giramaschi, regolabile Modello 2	148410 2
Giramaschi con mandrino a cricchetto Lunghezza complessiva 85 mm	148700 85
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 20X5 mm	149310 20X5
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 20X7 mm	149310 20X7
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 25X9 mm	149310 25X9
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 30X11 mm	149310 30X11
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 38X14 mm	149310 38X14
Contafiletti Per filettatura M/W	477000 M/W