

**Garant****Assortimento per filettare con maschi unici, Per filettatura metrica: M3-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	145314 M3-12
GTIN	4067263118367
Classe articolo	11K

**Descrizione****Esecuzione:**

**Robusta cassetta di lamiera** con maniglia e 2 chiusure a eccentrico. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in un supporto in espanso. All'apertura la cassetta si trasforma in un comodo espositore, cosicché le punte si possono estrarre con facilità. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi elenco.

**Contenuto:**

cad. 3 maschi unici n. art. 131450: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

cad. 1 filiera n. art. 140300: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

cad. 1 punta elicoidale n. art. 114150: Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 1; 2

1 portautensili con cricchetto n. art. 148701: Dim. 85

cad. 1 girafiliera n. art. 149310: Dim. 20x5; 20x7; 25x9; 30x11; 38x14

1 contafiletti n. art. 477000: Dim. M/W

1 giravite n. art. 664300: Dim. 3x60

**Descrizione tecnica**

Larghezza	223 mm
Altezza	55 mm
Lunghezza	420 mm

Per filettatura metrica	M3 – M12
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Tipo di prodotto	Filiere

## Accessori

Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,2	114150 10,2
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5	114150 2,5
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,3	114150 3,3
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,2	114150 4,2
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5	114150 5
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,8	114150 6,8
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5	114150 8,5
Maschio unicoesecuzione corta M M10	131450 M10
Maschio unicoesecuzione corta M M12	131450 M12
Maschio unicoesecuzione corta M M3	131450 M3
Maschio unicoesecuzione corta M M4	131450 M4
Maschio unicoesecuzione corta M M5	131450 M5
Maschio unicoesecuzione corta M M6	131450 M6
Maschio unicoesecuzione corta M M8	131450 M8
Filiere6g M M10	140300 M10
Filiere6g M M12	140300 M12
Filiere6g M M3	140300 M3
Filiere6g M M4	140300 M4
Filiere6g M M5	140300 M5
Filiere6g M M6	140300 M6
Filiere6g M M8	140300 M8
	145605 M3-12

Cassetta in lamiera vuota per set per filettatura Per  
filettatura metrica M3-12

Giramaschi, regolabile Modello 1	148410 1
Giramaschi, regolabile Modello 2	148410 2
Giramaschi con mandrino a cricchetto Lunghezza complessiva 85 mm	148700 85
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 20X5 mm	149310 20X5
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 20X7 mm	149310 20X7
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 25X9 mm	149310 25X9
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 30X11 mm	149310 30X11
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 38X14 mm	149310 38X14
Contafiletti Per filettatura M/W	477000 M/W