

## Braccio per fissaggio su tavolo per monitor pesanti / di grandi dimensioni, Modello: 1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	928296 1
GTIN	4067263137283
Classe articolo	91P

### Descrizione

#### Esecuzione:

Braccio orientabile tridimensionale per monitor in alluminio e plastica, con molla a gas per posizionare il monitor in modo pratico ed ergonomico. Regolabile in altezza, orientabile, inclinabile e ruotabile. Particolarmente adatto per l'utilizzo di schermi pesanti e voluminosi (come ad es. i monitor curvi) fra i 6 e i 15 kg. Per dimensioni monitor di 19 – 40 pollici. Ruotabile di 360° con arresto regolabile a 180°. Giunti snodati con blocchi regolabili. La funzione pivot consente di modificare la posizione del monitor da orizzontale a verticale. Range di regolazione dell'altezza di 300 mm (centro VESA da 150 a 450 mm sulla superficie del piano). Inclinabile: 70°. Facile montaggio del monitor tramite QuickRelease utilizzando una mano sola. Guida cavi con passacavi e coperture integrate. Fissaggio adattabile su piani di lavoro spessi da 10 a 50 mm (mediante morsetto da tavolo, asola passacavi e trapano avvitatore).

#### Uso:

Montaggio del monitor tramite VESA-Standard 75/100.

#### Fornitura:

Braccio orientabile con adattatore di montaggio VESA, distanziatore e set di viti.

#### Verniciatura:

Argento.

## Descrizione tecnica

Sporgenza braccio orientabile	525 mm
Angolo di oscillazione	70 grado
Portata	6 - 15 kg
Movimento tastatore	360 grado
Tipo di prodotto	Supporto per monitor/tastiera