

ELTEN**Calzatura alta modello saldatore nera CARL II HI, S3, Numero di scarpa UE: 41**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine

092254 41

GTIN

4030839365083

Classe articolo

09P

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta, modello per saldatore. Resistente al calore fino a ca. 200 °C, per breve tempo anche fino a 300 °C.

- **Tomaia in robusto cuoio.**
- **Fodera in pelle.**
- **Linguetta chiusa.**
- **Soletta plantare Basic grey.**
- **Sottopiede antistatico in tessuto non tessuto.**
- **Suola esterna SAFETY-GRIP in gomma antiscivolo / PU.**
- **Puntale in PU.**
- **Cuciture resistenti al calore.**
- **Allacciatura rapida per indossarle comodamente.**
- **Polsini imbottiti con protezione dalle scintille.**

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Bilance nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 39 – 48.

Descrizione tecnica

Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Genere	da uomo
Caratteristica	resistente ai combustibili
Caratteristica	presa della scala
Grado di protezione	S3
Materiale puntale protettivo	Acciaio
Resistenza antiperforazione	Acciaio
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C
Tipo di prodotto	Calzature alta di sicurezza

Accessori

SoletteSensiCare Low Numero di scarpa UE 41	092835 41
SoletteSensiCare Medium Numero di scarpa UE 41	092836 41
SoletteSensiCare High Numero di scarpa UE 41	092837 41