

ELTEN**Calzatura alta modello saldatore nera CARL II HI, S3, Numero di scarpa UE: 37**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine

092254 37

GTIN

Classe articolo

09P

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta, modello per saldatore. Resistente al calore fino a ca. 200 °C, per breve tempo anche fino a 300 °C.

- **Tomaia in robusto cuoio.**
- **Fodera in pelle.**
- **Linguetta chiusa.**
- **Soletta plantare Basic grey.**
- **Sottopiede antistatico in tessuto non tessuto.**
- **Suola esterna SAFETY-GRIP in gomma antiscivolo / PU.**
- **Puntale in PU.**
- **Cuciture resistenti al calore.**
- **Allacciatura rapida per indossarle comodamente.**
- **Polsini imbottiti con protezione dalle scintille.**

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Bilance nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 39 – 48.

Descrizione tecnica

Resistenza antiperforazione	Acciaio
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C
Materiale puntale protettivo	Acciaio
Genere	da uomo
Grado di protezione	S3
Caratteristica	resistente ai combustibili
Caratteristica	presa della scala
Tipo di prodotto	Calzature alta di sicurezza

Accessori

SoletteSensiCare Low Numero di scarpa UE 37	092835 37
SoletteSensiCare Medium Numero di scarpa UE 37	092836 37
SoletteSensiCare High Numero di scarpa UE 37	092837 37