

**ELTEN****Calzatura alta modello saldatore nera CARL II HI, S3, Numero di scarpa UE: 48**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine

092254 48

GTIN

Classe articolo

09P

## Descrizione

**Esecuzione:**

Calzatura alta, modello per saldatore. Resistente al calore fino a ca. 200 °C, per breve tempo anche fino a 300 °C.

- **Tomaia in robusto cuoio.**
- **Fodera in pelle.**
- **Linguetta chiusa.**
- **Soletta plantare Basic grey.**
- **Sottopiede antistatico in tessuto non tessuto.**
- **Suola esterna SAFETY-GRIP in gomma antiscivolo / PU.**
- **Puntale in PU.**
- **Cuciture resistenti al calore.**
- **Allacciatura rapida per indossarle comodamente.**
- **Polsini imbottiti con protezione dalle scintille.**

**Norma:**

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Nota:**

Bilance nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 39 – 48.

## Descrizione tecnica

Genere	da uomo
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Materiale puntale protettivo	Acciaio
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C
Resistenza antiperforazione	Acciaio
Grado di protezione	S3
Caratteristica	resistente ai combustibili
Caratteristica	presa della scala
Tipo di prodotto	Calzature alta di sicurezza

---

## Accessori

SoletteSensiCare Low Numero di scarpa UE 48	092835 48
SoletteSensiCare Medium Numero di scarpa UE 48	092836 48
SoletteSensiCare High Numero di scarpa UE 48	092837 48