

ELTEN**Calzatura alta modello saldatore nera CARL II HI, S3, Numero di scarpa UE: 47**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine

092254 47

GTIN

Classe articolo

09P

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta, modello per saldatore. Resistente al calore fino a ca. 200 °C, per breve tempo anche fino a 300 °C.

- **Tomaia in robusto cuoio.**
- **Fodera in pelle.**
- **Linguetta chiusa.**
- **Soletta plantare Basic grey.**
- **Sottopiede antistatico in tessuto non tessuto.**
- **Suola esterna SAFETY-GRIP in gomma antiscivolo / PU.**
- **Puntale in PU.**
- **Cuciture resistenti al calore.**
- **Allacciatura rapida per indossarle comodamente.**
- **Polsini imbottiti con protezione dalle scintille.**

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Bilance nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 39 – 48.

Descrizione tecnica

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C
Genere	da uomo
Grado di protezione	S3
Materiale puntale protettivo	Acciaio
Caratteristica	resistente ai combustibili
Caratteristica	presa della scala
Resistenza antiperforazione	Acciaio
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Tipo di prodotto	Calzature alta di sicurezza

Accessori

SoletteSensiCare Low Numero di scarpa UE 47	092835 47
SoletteSensiCare Medium Numero di scarpa UE 47	092836 47
SoletteSensiCare High Numero di scarpa UE 47	092837 47