



Stivali, nero/blu STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD, S3, Numero di scarpa UE: 38



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092271 38
GTIN	4030839362754
Classe articolo	09P

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza STEFANO della gamma di prodotti ELTEN WELLMAXX.

- **Tomaia in robusto cuoio.**
- **Fodera in tessuto traspirante.**
- **Linguetta chiusa e imbottita.**
- **Sistema di chiusura BOA® Fit.**
- **Interno della suola in materiale Infinergy® della BASF per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.**
- **Suola in PU/PU antiscivolo SAFETY-GRIP.**
- **Soletta ESD ARTISAN.**
- **Spunterbo in PU per la protezione della tomaia.**
- **Strisce riflettenti per una migliore visibilità.**
- **Caratteristiche ESD.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Caratteristica	Sistema di chiusura a rotazione
Numero di scarpa UE	38
Serie	STEFANO
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Materiale puntale protettivo	Acciaio
Grado di protezione	S3
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Caratteristica della suola	Suola Infinergy
Tipo di prodotto	Calzature alte di sicurezza

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/092271-38>