

**DC. T 11T308, Tipo: CA4515****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260492 CA4515
GTIN	
Classe articolo	25E

Descrizione**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	GK
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	K
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Tipo	CA4515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura