

## Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/09mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260711 20/09
GTIN	4045197655455
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Sporgenza totale L <sub>1</sub> portainseriti neutri	11 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Set di viti per inserti	269028 2
Inserto adatto	SC.. 09T3..
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	125 mm
Sottoplacchetta	269005 12
Dimensione codolo	20 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub> portainseriti neutri	10 mm
Codice ISO portautensile	SSDCN 2020K09
Misura inserto	9 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

## Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Sottoplacchetta Modello 12	269005 12
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500