



DCMT 11T308 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260506 HBX020
GTIN	4045197670083
Classe articolo	22D

Descrizione

DCMT 11T308 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020
 Rompitruccioli: PM
 Profondità di taglio a_p : 0,1 - 3,75 mm
 Avanzamento f : 0,06 - 0,36 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Rompitruccioli	PM
Profondità di taglio a_p	0,1 - 3,75 mm
Avanzamento f	0,06 - 0,36 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 300 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm

Tipo	HBX020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Barra alesatrice
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione degli inserti	neutro