

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
12/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260707 12/09
GTIN	4045197655424
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	18 mm
Inserto adatto	SC.. 09T3..
Codice ISO portautensile	SSSCR/L 1212F09
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	16 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Dimensione codolo	12 mm
Misura inserto	9 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 2

269028 2

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500