

**Garant****SOGX 080407, HB6530, Modello: ST1400**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	234064 ST1400
GTIN	4045197697776
Classe articolo	21E

## Descrizione

**Per :**

GARANT Power Drill n. art. 234000 – 234015.

**Raccomandazioni:**

Nella foratura con supporto n. art. 234015 ridurre l'avanzamento al 70%.

**Nota:**

Non usare come tagliente interno (obbligatorio per il tagliente interno = tipo di materiale da taglio HB630).

Avanzamento f: 0,08 - 0,16 mm/gir.

## Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	SOGX 080407
Tipo	HB6530
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,08 - 0,16 mm/gir.

Tipo di prodotto

Inserito per foratura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	230 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	190 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	P
a umido max.	idoneo		