

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/10mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260611 20/10
GTIN	4045197653246
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	RC.X 1003
Misura inserto	10 mm
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	125 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	15 mm
Sottoplacchetta	269005 11
Set di viti per inserti	269028 2
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	20,3 mm
Codice ISO portautensile	SRDCN 2020K10
Dimensione codolo	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 2

269028 2

Sottoplacchetta Modello 11

269005 11

Vite per sottoplacchetta Modello 2

269013 2

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500