

Garant
SCGT 09T302, Tipo: HU7310


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260761 HU7310 |
| GTIN | 4045197670281 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------------|
| Avanzamento f | 0,05 - 0,5 mm/gir, |
| Condizione di taglio | continuo |
| Raggio di curvatura | 0,2 mm |
| Impiego principale | N |
| Rompitrucioli | AM |
| Profondità di taglio a_p | 0,1 - 4 mm |
| Tipo | HU7310 |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 350 - 600 m/min |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Rivestimento | non rivestito |
| Codice ISO Insetto | SCGT 09T302 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Tolleranza | G |
| Tipo di prodotto | Insetto per tornitura |