

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260707 16/09
GTIN	4045197653321
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	SC.. 09T3..
Codice ISO portautensile	SSSCR/L 1616H09
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Dimensione codolo	16 mm
Misura inserto	9 mm
Sottopiacchetta	269005 12
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Vite per sottoplacchetta Modello 2

269013 2

Set di viti per inserti Modello 2

269028 2

Sottoplacchetta Modello 12

269005 12

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500