

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/10mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260611 25/10
GTIN	4045197653253
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Dimensione codolo	25 mm
Codice ISO portautensile	SRDCN 2525M10
Set di viti per inserti	269028 2
Misura inserto	10 mm
Sottopiacchetta	269005 11
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub> portainseriti neutri	17,5 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub> portainseriti neutri	20,3 mm
Inserto adatto	RC.X 1003
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	150 mm
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa

### Accessori

Set di viti per inserti Modello 2

269028 2

Vite per sottoplacchetta Modello 2

269013 2

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Sottoplacchetta Modello 11

269005 11

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500