

**Garant****SCGT 09T302, Tipo: HB7310**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260761 HB7310
GTIN	4045197670267
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 4 mm
Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	AM
Avanzamento $f$	0,05 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HB7310
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	350 - 600 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM

Codice ISO Inserto	SCGT 09T302
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura