

Garant

Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/09mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260707 20/09
GTIN	4045197653338
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 2
Misura inserto	9 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Inserto adatto	SC.. 09T3..
Sottoplacchetta	269005 12
Dimensione codolo	20 mm
Codice ISO portautensile	SSSCR/L 2020K09
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 12	269005 12
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500