

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/10mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260606 20/10
GTIN	4045197655363
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	RC.X 1003
Sottoplacchetta	269005 11
Lunghezza della testina L ₁	17 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Codice ISO portautensile	SRGCR/L 2020K10
Dimensione codolo	20 mm
Misura inserto	10 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Sottoplacchetta Modello 11	269005 11
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500