



DCMT 070204 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260502 HBX020 |
| GTIN | 4045197669964 |
| Classe articolo | 22D |

Descrizione

DCMT 070204 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020
 Rompitruccioli: PM
 Profondità di taglio a_p : 0,1 - 3,75 mm
 Avanzamento f : 0,06 - 0,36 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 300 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Avanzamento f | 0,06 - 0,36 mm/gir, |
| Rompitruccioli | PM |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Impiego principale | P |
| Profondità di taglio a_p | 0,1 - 3,75 mm |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 80 - 300 m/min |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tipo | HBX020 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Serie | Portainseriti eco |
| Serie | Portainseriti con bloccaggio a vite |
| Serie | Barra alesatrice |
| Serie | Testina portainserito con bloccaggio a staffa |
| Codice ISO Inserto | DCMT 070204 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Assegnazione degli inserti | neutro |