

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260707 20/12
GTIN	4045197653345
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sottoplacchetta	269005 9
Lunghezza della testina L ₁	27 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Set di viti per inserti	269028 20
Dimensione codolo	20 mm
Inserto adatto	SC.. 1204..
Misura inserto	12 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 5
Codice ISO portautensile	SSSCR/L 2020K12
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 5

269013 5

Set di viti per inserti Modello 20

269028 20

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Sottoplacchetta Modello 9

269005 9

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500