

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/12mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260611 25/12
GTIN	4045197653277
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	150 mm
Inserto adatto	RC.X 1204
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Set di viti per inserti	269028 2
Sottopiacchetta	269005 10
Misura inserto	12 mm
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	20,3 mm
Codice ISO portautensile	SRDCN 2525M12
Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	18,5 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 2

269028 2

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Sottoplacchetta Modello 10

269005 10

Vite per sottoplacchetta Modello 2

269013 2

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500